


připojovací blok VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

č. dílu: 8141067
novinka

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65 v montovaném stavu
hmotnost výrobku	750 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 12	G1/4
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 s připojením NAMUR
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	povrchově upravený hliník
materiál těsnění	NBR