


# připojovací deska VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

č. dílu: 8141662

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	1002 struktura kanálu
připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3847-1
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.8 MPa
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-40 ... 80 °C
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	1,365 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	konstrukce připojovací desky, Airing
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm)
materiál těsnění	EPDM NBR
materiál tělesa	tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm)
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel