


adaptační desky VABA-C13-100-2-F90-G12

č. dílu: 8141665

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	1200 2300
montážní poloha	libovol.
konstrukce	adaptér pro otočný pohon
připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3847-2
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.9 MPa
provozní tlak	0 ... 9 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-40 ... 80 °C
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	3,140 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	konstrukce připojovací desky, Airing
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm)
materiál těsnění	EPDM NBR
materiál tělesa	tvárná hliníková slitina, hlídce eloxováno (20 µm)
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel