


# převodovky EMGA-40-A-G8-40P

č. dílu: 8141732

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	40 mm
torzní vůle	0.35 deg
druh převodovky	úhlová převodovka
převodový poměr	8:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	6 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.032 kgcm <sup>2</sup>
max. točivý hnací moment	10 Nm
max. účinnost	92 %
tuhost v krutu	0.7 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	500 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	40P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS