

převodovky EMGA-60-P-G20-EAS-60

č. dílu: 8141737

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	60 mm
torzní vůle	0.2 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	20:1
max. otáčky na vstupu	13,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	44 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.096 kgcm ²
max. točivý hnací moment	70 Nm
max. účinnost	96 %
tuhost v krutu	2.8 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	1,100 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	60H
rozhraní převodovky na vstupní straně	60P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS