

# spojka s vnějšími závity NPFC-DS-M5-G18-M

č. dílu: 8142591

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
materiál závitového šroubení	mosaz, poniklovaná
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment pro pneumatické připojení 1	10.55 Nm
jmenovitý utahovací moment pro pneumatické připojení 2	1.78 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	8.96 g
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC