

**redukce**  
**NPFC-RS-G1-G34-MF**  
č. dílu: 8142602

**FESTO**



**katalogový list**

parametr	hodnota
materiál závitového šroubení	mosaz, poniklovaná
velikost balení	10
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment pro pneumatické připojení 1	62.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	97.09 g
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC