


# napájecí zdroj CACN-3A-1-5-G2

č. dílu: 8149580

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
šířka	35 mm
výška	130 mm
délka	115 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	jednofáz.
vstupní proud	1,1 - 2,2 A
jmenovité výstupní napětí DC	24 V
jmenovitý výstupní proud	5 A
rozsah vstupního napětí AC	100 ... 240 V
přemostění výpadku sítě	100 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
povolení	c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 %
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	450 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS