


# napájecí zdroj CACN-3A-1-10-G2

č. dílu: 8149581

FESTO



## katalogový list

| parametr                           | hodnota   |
|------------------------------------|---|
| šířka                              | 42 mm   |
| výška                              | 130 mm  |
| délka                              | 160 mm  |
| montážní poloha                    | volné proudění  |
| primární napájení                  | jednofáz.   |
| vstupní proud                      | 1,3 - 3,1 A   |
| jmenovité výstupní napětí DC       | 24 V  |
| jmenovitý výstupní proud           | 10 A  |
| rozsah vstupního napětí AC         | 100 ... 240 V   |
| přemostění výpadku sítě            | 20 ms   |
| frekvence sítě                     | 45 ... 65 Hz  |
| povolení                           | c UL us - Listed (OL)                                       |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC<br>podle směrnice EU pro nízké napětí |
| shoda ohledně LABS                 | VDMA24364-zóna III  |
| skladovací teplota                 | -40 ... 85 °C   |
| relativní vlhkost vzduchu          | 95 %  |
| stupeň krytí                       | IP20  |
| okolní teplota                     | -25 ... 70 °C   |
| hmotnost výrobku                   | 1,168 g   |
| typ upevnění                       | s DIN lištou  |
| upozornění k materiálu             | ve shodě s RoHS   |