

uzavírací šroub NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

č. dílu: 8151589

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-40 ... 75 °C
stupeň krytí	IP66 IP68
upozornění ke stupni krytí	IP68 při tlaku 5 barů po dobu 30 minut
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex eb IIC Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tb IIIC Db
Ex - teplota okolí	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
velikost	M20x1,5
barva	černý
informace o materiálu průchodky pro kabel	PA
materiál těsnění	EPDM
hmotnost výrobku	5 g
velikost balení	1
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS