

připojovací sada DADG-AK-G8-10-20

č. dílu: 8152367

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| velikost | 10 |
| zdvih | 20 mm |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 1.5 Nm |
| tolerance utahovacího momentu | ± 10 % |
| max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1 | 0.7 Nm |
| hmotnost výrobku | 11.2 g |
| připojení pneumatiky | M5 |
| materiál adaptéru | epoxidová pryskyřice |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál šroubů | ocel, potažená |