

připojovací sada DADG-AK-G8-12-80

č. dílu: 8152378

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
zdvih	80 mm
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	1.5 Nm
tolerance utahovacího momentu	± 10 %
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	0.7 Nm
hmotnost výrobku	16.9 g
připojení pneumatiky	M5
materiál adaptéru	epoxidová pryskyřice
materiál těsnění	NBR
materiál šroubů	ocel, potažená