

# těsnicí kroužek OL-M7

č. dílu: 8153155

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 16030
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 3 MPa -0.95 ... 30 bar -13.775 ... 435 psi
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 100 °C
přitažení rukou při pokojové teplotě	ano
jmenovitý utahovací moment	3 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	0.1 g
připojení pneumatiky	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	hliník
materiál těsnění	HNBR