

hadice z plastu PUN-H-F-10X1,5-BL

č. dílu: 8153402

FESTO

Tento výrobek není vhodný pro použití se šroubeními CN a PK.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	10 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	52 mm
vnitřní průměr	7 mm
min. poloměr ohybu	28 mm
návod k použití	hadice bez potisku TPE-U Ether basiert
vlastností hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,3 MPa při 0 - 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda (kapalná, bez ledu)
test materiálu na propálení	UL94 HB
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz prohlášení o shodě
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0461 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 10 mm
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/- 3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)