


obslužné zařízení CDPX-X-B-W-7

č. dílu: 8155214

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	187 mm
hloubka montáže	29 mm
výška	147 mm
délka	34 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
hodiny reálného času	ano
podporované protokoly PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
odchylka hodin reálného času	< 100 ppm při 25 °C
počet barev	64 k
zobrazení	s podsvětlením
druh zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	7"
zálohovací baterie	suprakondenzátor
rozsah provozního napětí DC	10 ... 32 V
rozlišení displeje	800x480 pixelů
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,3 A
povolení	c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20 IP66
upozornění ke stupni krytí	IP20 na zadní straně IP66 na čelní straně
okolní teplota	0 ... 50 °C
upozornění k teplotě okolí	při instalaci ve svislé poloze
hmotnost výrobku	600 g
PLC rozhraní	RS485
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	Designer Studio
data CPU	256 MB RAM