

# elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

č. dílu: 8156760

FESTO



## katalogový list

| parametr                                       | hodnota  |
|--|--|
| typ ovládání                                   | elektrický   |
| montážní poloha                                | libovol.   |
| indikace polohy sepnutí                        | ne   |
| spínací cyklus                                 | 100 %  |
| třída izolace materiálu                        | H  |
| parametry cívky                                | 110 V DC: 1,8 W<br>110 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA   |
| přípustné výkyvy napětí                        | -15 % / +10 %  |
| certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)   |
| certifikát vydavatele                          | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X   |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů        | Ex e mb IIC T4, T5, T6   |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu       | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C  |
| Ex - teplota okolí                             | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| shoda ohledně LABS                             | VDMA24364-zóna III   |
| stupeň krytí                                   | IP65   |
| hmotnost výrobku                               | 330 g  |
| elektrické připojení                           | svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5  |
| upozornění k materiálu                         | ve shodě s RoHS  |