

elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

č. dílu: 8156762

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| typ ovládání | elektrický |
| montážní poloha | libovol. |
| indikace polohy sepnutí | ne |
| vnitřní jištění | jištění |
| spínací cyklus | 100 % |
| třída izolace materiálu | H |
| parametry cívky | 24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA |
| přípustné výkyvy napětí | -15 % / +10 % |
| certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| certifikát vydavatele | 21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů | Ex e mb IIC T4, T5, T6 |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C |
| Ex - teplota okolí | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| stupeň krytí | IP65 |
| hmotnost výrobku | 330 g |
| elektrické připojení | svorkovnice v rozvaděči, závit pro vstup kabelu M20x1,5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |