

# připojovací deska VMPA1-AP-4-EMM-8-SL

č. dílu: 8157744

FESTO



## katalogový list

| parametr                     | hodnota                           |
|------------------------------|-----------------------------------|
| šířka                        | 42 mm                             |
| délka                        | 107.3 mm                          |
| rozměr rastru                | 10.5 mm                           |
| max. počet ventilových pozic | 4                                 |
| provozní tlak v Mpa          | -0.09 ... 1 MPa                   |
| provozní tlak                | -0.9 ... 10 bar                   |
| řídící tlak [Mpa]            | 0.3 ... 0.8 MPa                   |
| řídící tlak                  | 3 ... 8 bar                       |
| třída odolnosti korozi KBK   | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS           | VDMA24364-zóna III                |
| skladovací teplota           | -20 ... 60 °C                     |
| okolní teplota               | -5 ... 50 °C                      |
| hmotnost výrobku             | 180 g                             |
| připojení pneumatiky 2       | M7                                |
| připojení pneumatiky 4       | M7                                |
| upozornění k materiálu       | ve shodě s RoHS                   |
| materiál připojovací desky   | hliníkový tlakový odlitek         |