


vodicí jednotka EAGF-P2-KF-45-100

č. dílu: 8158123

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	45
zdvih	100 mm
zpětná vůle	0 μm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	25 m/s ²
max. rychlost	1 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. síla F _y	320 N
max. statická síla F _y	415 N
max. síla F _z	320 N
max. statická síla F _z	415 N
max. moment M _x	15 Nm
max. moment M _x , statický	19 Nm
max. moment M _y	10 Nm
max. moment M _y , statický	12 Nm
max. moment M _z	10 Nm
max. moment M _z , statický	12 Nm
posuvová síla	2 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	342 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,037 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	12.3 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	12.3 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	25 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	4.3 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel tvrdě chromováno
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál pohybové desky	hliník legovaný pro tváření eloxovaný