


vodicí jednotka EAGF-P2-KF-60-200

č. dílu: 8158142

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
zdvih	200 mm
zpětná vůle	0 μm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	25 m/s ²
max. rychlost	1 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. síla F _y	380 N
max. statická síla F _y	510 N
max. síla F _z	380 N
max. statická síla F _z	510 N
max. moment M _x	20 Nm
max. moment M _x , statický	27 Nm
max. moment M _y	15 Nm
max. moment M _y , statický	20 Nm
max. moment M _z	15 Nm
max. moment M _z , statický	20 Nm
posuvová síla	3 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	583 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,614 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	17.8 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	17.8 g
těžiště pohybující se hmotnosti při zdvihu 0 mm	31 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	4.3 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechtná ocel tvrdě chromováno
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál pohybové desky	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný