


držák tlumiče nárazu DADP-ES-G8-25

č. dílu: 8159237

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
konstrukce	dorazová páka
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. zastavovací síla	1,100 N
max. utahovací moment	8.4 Nm
tolerance utahovacího momentu	± 20 %
hmotnost výrobku	503 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál páky	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubů	ocel, pozink.