

připojovací sada DADG-AK-G8-25-100

č. dílu: 8159816

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| velikost | 25 |
| zdvih | 100 mm |
| provozní tlak v Mpa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| max. utahovací moment | 5 Nm |
| tolerance utahovacího momentu | ± 10 % |
| max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1 | 3 Nm |
| hmotnost výrobku | 59 g |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| materiál adaptéru | epoxidová pryskyřice |
| materiál těsnění | FPM |
| materiál šroubů | ocel, potažená |