


tlumič nárazu DYEF-G8-M10-Y1F

č. dílu: 8160238

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M10
zdvih	3.7 mm
tlumení	P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	0.8 m/s
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	3.7 mm
max. utahovací moment	3 Nm
max. energie tlumení na zdvih	0.06 J
hmotnost výrobku	37.6 g
typ upevnění	se závitovou dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel