

# tlumič nárazu DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

č. dílu: 8161523

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	8
zdvih	8 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	1 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.2 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	8 mm
max. zastavovací síla	500 N
max. energie tlumení na zdvih	6 J
max. spotřeba energie na hodinu	18,000 J
max. zbytková energie	0.02 J
síla pro návrat do původní polohy	18 N
hmotnost výrobku	40 g
typ upevnění	s kontramatíci
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	vysoce legovaná ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál matice	pozinkovaná ocel