

tlumič nárazu DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

č. dílu: 8161535

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
zdvih	25 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	1 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0,3 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	25 mm
max. zastavovací síla	6,000 N
max. energie tlumení na zdvih	220 J
max. spotřeba energie na hodinu	180,000 J
max. zbytková energie	2 J
síla pro návrat do původní polohy	150 N
hmotnost výrobku	1,050 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál matice	pozinkovaná ocel