


# generátory tlaku/podtlaku PGVA-2-P1V1-Q4-A

č. dílu: 8163214  
novinka

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
stupeň filtrace	0.01 µm
podpora konfigurace	Phyton scripts
zobrazení	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
výstupní tlak 2	0.08 MPa
normální průtok	< 1.2 l/min
rozměry B x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
elektrický příkon	11 W
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
napájení, funkce	Load and functional earth
napájení, druh připojení	zásuvka
napájení, technika připojení	svorkovnice
napájecí napětí, počet pinů/žil	5
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 85 %
hladina akustického výkonu	55 dB(A)
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	1.8 kg
elektrické řízení	integrované řízení
typ upevnění	With female thread M4
připojení pneumatiky 1	QS-4
připojení pneumatiky 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
barva tělesa	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník, práškově lakováno