


spojka
EAMD-56-46-22-23X27-U
č. dílu: 8164974

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-----------------------|
| poloměr upnutí 1 | 22 mm |
| poloměr upnutí 2 | 23 mm |
| velikost | 56 |
| jmenovitá délka | 46 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 5,500 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 151 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 72 Nm |
| hmotnost výrobku | 413 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |