


**spojka**  
**EAMD-67-91-32-32X32-U**  
č. dílu: 8165458

**FESTO**



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	32 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	67
jmenovitá délka	91 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	858 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	180 Nm
hmotnost výrobku	1,586 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS