


spojka
EAMD-56-46-16-23X27
č. dílu: 8166642

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	16 mm
poloměr upnutí 2	23 mm
velikost	56
jmenovitá délka	46 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	151 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	47 Nm
hmotnost výrobku	422 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS