

ovladač pro servo CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

č. dílu: 8168593
novinka

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	10 ... 40 °C
hmotnost výrobku	155 g
stupeň krytí	IP00
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
spojení sítě	Ethernet
počet binárních logických vstupů	9
počet binárních výstupů 24 V DC	19
připojení sítě	zásuvka
režim provozu automatu	přímý pohon referenční pohyb řízený provoz
spojení procesů	pohony s funkcí polohování
provozní napětí	20,4 - 30 V DC
jmenovité napětí logické části DC	24 V
přípustný rozsah napětí logické části	± 10 %
jmenovité napětí silového napájení DC	24 V
přípustný rozsah silového napájení	± 10 %
zatížitelnost pro každý výstup	4,450 mA
indikace stavů	LED (stav)
Ethernet, počet	1
Ethernet, dostupné protokoly	TCP/IP
rozhraní USB	USB 2.0
paměťové médium	microSD
celkový počet os	6
metody řízení	TCP/IP
podporovaná kinematika	portály se 3 osami X-Y-Z
přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
protokol	Ethernet HTTP TCP/IP
sběrnice	RJ 45 (dutinky, 8 pinů)
vlastnosti binárních logických výstupů	lze konfigurovat bez galvanického oddělení