

sada dorazu DADP-SP-G9-20-F

č. dílu: 8173539

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 6
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. zastavovací síla	300 N
max. utahovací moment	2 Nm
tolerance utahovacího momentu	± 15 %
hmotnost výrobku	87 g
typ upevnění	přímé upevnění závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	vysoce legovaná ocel
materiál šroubů	ocel