


# Cartridge NPQX-D-PC12-Q8-P10

č. dílu: 8174168  
novinka

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	6 mm
hloubka zasunutí hadice	15.2 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	O-kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	přímý tvar
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	0.92 g
typ upevnění	s upevňovací svorkou
připojení pneumatiky 1	Cartridge 12 mm
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál O-kroužku	HNBR
materiál těsnění hadice	HNBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel