

ochrana odvětrání VABD-D3-L-GN14

č. dílu: 8177960

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-50 ... 60 °C
hmotnost výrobku	3.8 g
typ upevnění	našroubovatelný s vnějším závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál odvětrávacího šroubu	HP PA 12