

ochrana odvětrání VABD-D3-L-GN12

č. dílu: 8177961

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.2 MPa
provozní tlak	0 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-50 ... 60 °C
hmotnost výrobku	14 g
typ upevnění	našroubovatelný s vnějším závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál odvětrávacího šroubu	HP PA 12