

# přírubový manometr PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

č. dílu: 8178633  
novinka

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení	0 ... 0.4 MPa
odpovídá normě	EN 837-3
jmenovitý rozměr manometru	63
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	montáž do panelu
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.4 MPa
provozní tlak	0 ... 4 bar 0 ... 58 psi
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	1
stupeň krytí	IP43
skladovací teplota	-40 ... 70 °C
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ABS
materiál průhledového okénka	SAN
materiál upevňovacího kroužku	ocel
materiál šroubů	ocel
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	120 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný acetylén žádný kyslík
stupnice	jednoduchá stupnice