



ventil s pákou a kladičkou R-3-1/4-B

č. dílu: 8985

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	7 mm
typ řízení	přímo
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	26 N
hmotnost výrobku	230 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek