



# tlačítkový ventil s pákou THO-3-1/4-B

č. dílu: 8990

FESTO

V klidu otevřeno.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

| parametr                  | hodnota                          |
|---------------------------|----------------------------------|
| funkce ventilu            | 3/2 monostabilní, v klidu otevř. |
| normální jmenovitý průtok | 600 l/min                        |
| provozní tlak             | -0.95 ... 10 bar                 |
| konstrukce                | talířové sedlo                   |
| jmenovitá světlost        | 7 mm                             |
| typ řízení                | přímo                            |
| shoda ohledně LABS        | VDMA24364-B1/B2-L                |
| okolní teplota            | -10 ... 60 °C                    |
| ovládací síla             | 22.5 N                           |
| hmotnost výrobku          | 210 g                            |
| typ upevnění              | průchozí dírou                   |
| připojení pneumatiky 1    | G1/4                             |
| připojení pneumatiky 2    | G1/4                             |
| připojení pneumatiky 3    | G1/4                             |
| materiál těsnění          | NBR                              |
| materiál tělesa           | hliníkový tlakový odlitek        |