



narážkový ventil VO-3-1/4-B

č. dílu: 9157

FESTO

v klidové poloze otevřen.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---------------------------|---------------------------------|
| funkce ventilu | 3/2monostabilní, v klidu otevř. |
| typ ovládání | mechanick. |
| normální jmenovitý průtok | 600 l/min |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| jmenovitá světlost | 7 mm |
| typ řízení | přímo |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| ovládací síla | 128 N |
| hmotnost výrobku | 130 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |