



# kruhový válec DGS-12-40-P-A

č. dílu: 9311  
výběhový výrobek

FESTO

s pružnými tlumicími kroužky v konc. polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                     | 40 mm   |
| průměr pístu                              | 12 mm   |
| tlumení                                   | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| snímání polohy                            | pro čidla   |
| varianty                                  | jednostranná pístnice   |
| provozní tlak                             | 1 ... 10 bar  |
| provozní režim                            | dvojčinný   |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |