

kruhový válec DGS-25-50

č. dílu: 9343
výběhový výrobek

FESTO

provedení bez tlumení v konc. polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	žádné tlumení
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1 ... 12 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	295 N
připojení pneumatiky	G1/8