


adaptéry AD-G1/4-1/4NPT-I

č. dílu: 9396

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	7.95 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	11 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	12 Nm
jmenovitý utahovací moment	9.05 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	24.22 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit NPT, 1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC
materiál tělesa	pozinkovaná ocel