


adaptéry AD-G1/2-1/2NPT-I

č. dílu: 9398

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	14.3 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	40 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	28 Nm
jmenovitý utahovací moment	47.9 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	51.89 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit NPT 1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC
materiál tělesa	pozinkovaná ocel