


průchodka s převlečnými maticemi SCK-PK-6

č. dílu: 9422

FESTO

z kovu.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	5.3 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	průchodka
velikost balení	10
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s maticí
materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál matice	pozinkovaná ocel
materiál spoje	tvárná slitina hliníku, eloxováno