

průchodka s převlečnými maticemi SCK-PK-9

č. dílu: 9423

FESTO

z kovu.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| jmenovitá světlost | 8 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | průchodka |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| připojení pneumatiky 1 | pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí |
| připojení pneumatiky 2 | pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí |
| materiál převlečné matice | tvárná slitina hliníku, eloxováno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál matice | pozinkovaná ocel |
| materiál spoje | tvárná slitina hliníku, eloxováno |