


průchodka s převlečnými maticemi QCK-3/8-PK-9-B

č. dílu: 9427

FESTO

vnitřní závit s těsnícím kroužkem.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	8 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnící kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	průchodka
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	12.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G3/8
připojení pneumatiky 2	pro nátrubek s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
materiál převlečné matice	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál matice	pozinkovaná ocel
materiál spoje	tvárná slitina hliníku, eloxováno