

# kulový kohout QH-1/2

č. dílu: 9543

FESTO

ruční kulový kohout z mosazi se závity ISO 228  
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

| parametr                    | hodnota   |
|-----------------------------|---|
| funkce ventilu              | 2/2 impulsní  |
| připojení pneumatiky 1      | G1/2  |
| připojení pneumatiky 2      | G1/2  |
| typ ovládání                | ruční   |
| typ upevnění                | instalace vedení  |
| normální jmenovitý průtok   | 11,500 l/min  |
| jmenovitá světlost          | 15 mm   |
| materiál tělesa             | mosaz   |
| princip těsnění             | měkký   |
| montážní poloha             | libovol.  |
| odpovídá normě              | ISO 228-1   |
| konstrukce                  | Kulový kohout   |
| jmenovitý tlak pro armaturu | 40  |
| třída odolnosti korozi KBK  | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi  |
| shoda ohledně LABS          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| médium                      | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-::-]<br>inertní plyny<br>voda - žádná vodní pára<br>neutrální kapaliny<br>jiná média na vyžádání |
| teplota média               | -20 ... 150 °C  |
| hmotnost výrobku            | 340 g   |
| materiál těsnění            | FPM<br>PTFE   |
| materiál koule              | mosaz, chromovaná   |
| materiál hřídele            | mosaz   |