

# adaptéry AD-1/2NPT-G1/2-I

č. dílu: 9627

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	14.3 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	28 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	40 Nm
hmotnost výrobku	48.48 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT, 1/2
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC
materiál tělesa	pozinkovaná ocel