

spojka s vnějšími závity E-G1/2-1/2NPT

č. dílu: 9633

FESTO

s dvěma těsnicími kroužky



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	14.3 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	40 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	28 Nm
jmenovitý utahovací moment	47.9 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	47.68 g
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	1/2 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS