



ventil s krátkým impulsem VLK-3-PK-3

č. dílu: 9639

FESTO

s přípojovací deskou 2n



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.5 mm
provozní tlak	2.5 ... 8 bar
normální jmenovitý průtok	90 l/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	170 g
typ upevnění	na montážních rámech
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek