


indikace tlaku

OH-10

č. dílu: 9791

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v Mpa	0.14 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1.4 ... 8 bar 20.3 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	4 g
připojení pneumatiky	nástrčná koncovka PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS